


VB2-FKM-FKM-RSC572-1M

Distribuitor cu 2-căi – manta exterioară sub#ire, din PVC




Caratteristici




- Versiune: Conector M12
- Piesă-Y, 5-pini
- Pentru utilizare în aplicații cu CAN (DeviceNet™, CANopen)

Secțiune cablu



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	VB2-FKM-FKM-RSC572-1M
Nr. ID	6602613
Conector A	Mamă, M12 × 1
Număr de pini	5
Corp	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Conector mamă, Conector tată, M12 × 1, Drept
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic
Corp	Plastic
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, Numai când este conectat
Cablu	
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen, 572
Diametru cablu	Ø 7.2 mm
Manșon cablu	PVC, Gri
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE (Date), PVC (Alimentare)
Conductoare cablu de date	
Secțiune miez	2 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Conductoare cablu de alimentare	

Caracteristici tehnice

Secțiune miez	2x 0.34 mm ²
Tip multifilar	19 x0.15 mm
Culori fire	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezistență în c.c. (bucă)	59.3 Ω/km
Nom. impedanță	126 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	39 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 15 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+75 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Fără LABS	Da
Rezistență la UV	Da
Certificări	UL CSA