

VBS02-A80E-5/TEL

Conector valvă tip B – Cablu de conectare

Caracteristici




- 2-pini + PE
- Design conform standardului DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Fără circuit de protecție
- Fără led
- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Lungime cablu: 5,0 m


Caracteristici tehnice

Tip	VBS02-A80E-5/TEL
Nr. ID	6606832
Conector A	Conector valve, Design B
Număr de pini	2+PE
Contacte	Metal, CuSn, Argintat
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru/translucid
Componentă de protecție	Fără circuit de protecție
Etanșare	Plastic, TPU
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (montat)
Diametru cablu	Ø 6.1 mm ±0.20
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	PVC, Negru
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	3 x 0.75 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	24 x 0.195 mm
Culori fire	BN, BU, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	230 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	> 1 MΩ/km
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	max. 57 Ω /km

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	0...+80 °C
Șurub de montare	Alamă, CuZn, Nichelat