


# RKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tip                                         | RKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013                      |
| Nr. ID                                      | 6631084                                        |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A                  |
| Număr de pini                               | 5                                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Galben                           |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                  |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                               |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                       |
| Grad de poluare                             | 3                                              |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                     |
| Conector B                                  | Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A             |
| Număr de pini                               | 5                                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Galben                           |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                  |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                       |
| Grad de poluare                             | 3                                              |
| Clasă de protecție                          | IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună |
| Cablu                                       |                                                |
| Diametru cablu                              | Ø 5.7 mm ±0.20                                 |
| Lungime cablu                               | 3 m                                            |
| Manșon cablu                                | PUR, Galben                                    |

### Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 5-pini
- Ecranul pe piuliță/șurub
- Conector tată M12, drept, 5-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: galben
- Culoare mâner: galbenă
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 3 m

### Secțiune cablu



### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ecranare                                           | Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit |
| Izolația conductorului                             | PP                                          |
| Secțiune miez                                      | 5 x 0.34 mm²                                |
| Aranjamentul conductorului multifilar              | 42 x 0.1 mm                                 |
| Culori fire                                        | BN, WH, BU, BK, GY                          |
| Caracteristici electrice la +20 °C                 |                                             |
| Tensiune nominală                                  | 60 V                                        |
| Tensiune de test                                   | 2000 V                                      |
| Curent                                             | 4 A                                         |
| Rezistență de izolare                              | > 30.5 MΩ/km                                |
| Rezistență directă                                 | max. 57 Ω /km                               |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                                             |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø                                     |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø                                    |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion                                  |
| Accelerația admisibilă                             | max. 5 m/s²                                 |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la 5 m/s²)                             |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la 5 m/s²)                             |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s                                     |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m                                   |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -50...+80 °C                                |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C                                |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C                                |
| Certificări                                        | cULus                                       |



Schema de conexiuni



Accesorii

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 |
| Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                      | 6936206 |
| Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: policarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug |         |



Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; |

| Desen cu dimensiuni | Tip | Nr. ID |                                                 |
|---------------------|-----|--------|-------------------------------------------------|
|                     |     |        | 4 × 18 mm; bucă#i livrate: 50 bucă#i /<br>pungă |