


NI4U-Q8SE-AN6X-V1131

Senzor inductiv – Cu distanță de sesizare mărită




Caracteristici

- rectangular, înălțime 8 mm
- fașă activă superioară
- Factor 1 pentru toate metalele
- Distanță de sesizare mărită
- Grad de protecție IP68
- Rezistent la câmpuri magnetice
- Autocompensarea protejează împotriva preatenuării
- Montare îngropată cu până la 4 fețe
- 3-fire c.c., 10..0.30 VCC
- ieșire npn normal deschis
- conector, M8 x 1

Caracteristici tehnice

Tip	NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
Nr. ID	4635810
Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală	4 mm
Condiții de montare	Degajat, este posibilă montarea îngropată
Distanță sigură de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Precizie de repetabilitate	$\leq 2 \%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 15 \%, \leq -25^\circ\text{C} \vee \geq +70^\circ\text{C}$
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Ripul U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 150 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_b	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NO, NPN
Stabilitate câmp c.c.	200 mT
Stabilitate câmp c.a.	200 mT _{ss}
Clasă de protecție	□
Frecvență de comutație	1 kHz

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Senzorii uprox+ prezintă avantaje majore datorită sistemului patentat cu mai multe bobine. Ei excelează prin distanțe de sesizare optime, flexibilitate și funcționare sigură foarte ridicate, precum și printr-o standardizare eficientă.

Caracteristici tehnice

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q8SE
Dimensiuni	40 x 8 x 8 mm
Materialul carcasei	Plastic, PP, Galben
Materialul feței active	PP, galben
Cuplu de strângere	≤ 0.6 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M8 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-30...+85 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP68
MTTF	874 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicare stare	LED, Galben

Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere

Distanța D	24 mm
Distanța W	12 mm
Distanța S	12 mm
Distanța G	24 mm
Lățimea zonei active B	8 mm

posibilitate de montare îngropată cu până la 4-fe#e

montare îngropată cu 1-fa#ă:
Sr = 3.5 mm

montare îngropată cu 2-fe#e:
Sr = 3.0 mm

montare îngropată cu 3-fe#e:
Sr = 2.5 mm

montare îngropată cu 4-fe#e:
Sr = 2.0 mm

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PKG3M-2/TEL	6625058	Cablu de conectare, conector mamă M8, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

