


CKWM19-11-5/TXL

Cablu de alimentare pentru cutie cu multiple joncțiuni pasive,
TPU – Cablu de conectare



Caracteristici




- Conector mamă M23, cu cot, 19-pini (11 atribuiți)
- Material izolație exterioară: TPU
- Culoare izolație exterioară: negru
- Ignifug conform FT1
- Fără halogen, silicon și PVC
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Caracteristici tehnice

Tip	CKWM19-11-5/TXL
Nr. ID	6631134
Conector A	Mamă, M23 × 1, Unghi drept
Număr de pini	19
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Gri
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 7.6 mm ±0.30
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	TPU, Negru
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	8 x 0.32 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.23 mm
Secțiune miez	3x 0.82 mm ²
Tip multifilar	19 x0.15 mm
Culori fire	GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, GNYE, BNGN, WH, YE, BN
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	150 V
Curent	2 A

Alocare contacte



Principiu de funcționare

Curent nominal 9 A (pini 6, 12, 19)
Curent nominal 2 A (alți pini)

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C