


modul BL20

2 intrări analogice pentru tensiune

BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)



- Independent de tipul de fieldbus și tehnologia de conectare utilizate
- Grad de protecție IP20
- LED-uri pentru afișare stare și pentru diagnoză
- izolare galvanică cu optocuploare față de field level
- 2 intrări analogice -10/0...+10 Vcc






Principiu de funcționare

Modulele BL20 sunt conectate în module de bază fără parte electronică, necesare pentru conectarea dispozitivelor din câmp. Întreținerea este ușurată semnificativ datorită modului de conectare a modulelor electronice. Flexibilitatea este îmbunătățită deoarece modulele de bază permit alegerea tehnologiei de conectare cu șurub sau cu cleme elastice. Modulele electronice sunt complet independente de nivelul superior al bus-ului prin utilizarea gateway-urilor.

Tip	BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)
Nr. ID	6827022
Număr de canale	2
Tensiune de alimentare nominală	24 VDC
Curent nominal din alimentarea din câmp	≤ 12 mA
Nominal current from module bus	≤ 35 mA
Pierdere de putere, tipic	≤ 1 W
Intrări	
Tip de intrare	-10/0...10 Vcc
Rezistență de intrare	> 98,5 kΩ
Tensiune maximă de intrare	35 V continuu
Izolare electrică	?????electronics for the field level
Conectivitate ieșiri	Șurub, clemă elastică
Frecvență limită maximă, analogic	50 Hz
Eroare la 23 °C	< 0.2 %
Repetabilitate	0.05 %
Coeficient de temperatură	< 150 ppm/°C din capătul de scală
Rezoluție	16 Bit
Principiu de măsură	Delta Sigma
Afișarea valorii măsurate	întreg cu semn 16 bit
	12 bit, aliniat la stânga
Timp de ciclu	≤ 10 ms
Număr bytes de diagnoză	2
Număr bytes de parametrizare	2

Dimensiuni (l x L x h)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certificări	CE, cULus, zona 2, Clasa I, Div. 2
Temperatura mediului	0...+55 °C
Temperatura de depozitare	-25...+85 °C
Umiditate relativă	15...95 %, condensarea nu e permisă
Test vibrații	Conf. cu EN 61131
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Test la cădere liberă	Conf. cu IEC 60068-2-31
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2
Clasă de protecție	IP20
MTTF	612 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

module de bază compatibile

Desen cu dimensiuni	Tip	Configurație pini
	BL20-S3T-SBB 6827044 conectare cu clemă elastică cu alimentare externă a senzorului BL20-S3S-SBB 6827045 conectare cu șurub cu alimentare externă a senzorului	Diagramă de conexiuni 
	BL20-S4T-SBBS 6827046 conectare cu cleme elastice BL20-S4S-SBBS 6827047 conector cu șurub	Tehnologie de conexiune cu 2-fire  Tehnologie de conexiune cu 3-fire 

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	6827126	Unealtă pentru cleme elastice	