


Module electronice BL67

2 ieșiri analogice pentru curent

BL67-2AO-I



- Independent de fieldbus și tehnologia de conectare utilizate
- Grad de protecție IP67
- LED-uri ce indică starea și diagnoza
- Izolare galvanică cu optocuploare față de nivelul de câmp
- 2 ieșiri analogice
- 0/4...20 mA

Principiu de funcționare

Modulele BL67 sunt conectate în module de bază fără parte electronică, necesare pentru conectarea dispozitivelor din câmp. Întreținerea este ușurată semnificativ datorită modului de conectare a modulelor electronice. Flexibilitatea este îmbunătățită deoarece modulele de bază oferă posibilitatea utilizării diverselor moduri de conectare. Modulele electronice sunt complet independente de nivelul superior al bus-ului prin utilizarea gateway-urilor.

Tip	BL67-2AO-I
Nr. ID	6827179
Număr de canale	2
Tensiune de alimentare	24 VDC
Tensiune nominală V_i	24 Vcc
Curent nominal din alimentarea din câmp	≤ 50 mA
Nominal current from module bus	≤ 40 mA
Alimentare max. senzor I_{sens}	250 mA per canal, limitare electronică la scurtcircuit
Pierdere de putere, tipic	≤ 1 W

Conectivitate ieșiri	M12
----------------------	-----


Ieșiri	
Tip de ieșire	0/4...20 mA
Impedanța de sarcină, componenta rezistivă	$< 0,45$ k Ω
Impedanța de sarcină, componenta inductivă	< 1 mH

Frecvență de transmisie	< 200 Hz
Eroare la 23 °C	$< 0,2$ %
Repetabilitate	0.05 %
Coeficient de temperatură	< 150 ppm/°C din capătul de scală
Rezoluție	16 Bit
Afișarea valorii măsurate	Număr întreg cu semn pe 16 biți
	Capăt de scală, 12 bit, aliniat la stânga

Număr bytes de parametrizare	6
------------------------------	---

Dimensiuni (l x L x h)	32 x 91 x 59 mm
Certificări	CE, cULus
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	5...95 % (intern), nivel RH-2, fără condensare (când e depozitat la 45 °C)
Test vibrații	Conf. cu EN 61131
- până la 5 g (10...150 Hz)	Montare pe șină DIN fără găurire conform EN 60715, cu clemă terminală.
- până la 20 g (10...150 Hz)	Pentru montare pe suport sau pe mașină, de aceea fiecare al doilea modul trebuie montat cu câte două șuruburi.
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Test la cădere liberă	conform IEC 68-2-31 și cădere liberă conform IEC 68-2-32
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2
Clasă de protecție	IP67
Cuplul de strângere al șurubului de prindere	0,9...1,2 Nm

module de bază compatibile

Desen cu dimensiuni	Tip	Configurație pini
	BL67-B-2M12 6827186 2 x M12, 5-poli, mamă, codat A Comentarii Cablul de conectare adecvat (de exemplu): RKC5.501T-2-RSC5.501T/TXL Nr. ident. 6628831	Alocare pini  1 = VS_{SENS} 2 = AO + 3 = GND 4 = AO - 5 = PE

Afişaj cu LED

LED	Culoare	Stare	Descriere
D		OFF	Nu sunt active mesaje de eroare sau diagnostic.
	ROŞU	ON	Eroare comunicație MODBUS. Verificați dacă mai mult de două module electronice adiacente sunt scoase Modulele respective sunt situate între gateway și acest modul.
	ROŞU	INTERMITENT (0,5 Hz)	Urmează diagnoza modulelor
Canale AO 0 / 1			Fără funcție

Mapare date

DATE	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Ieșire	m	AO 0 LSB							
	m+1	AO 0 MSB							
	m+2	AO 1 LSB							
	m+3	AO 1 MSB							

n = offset date proces al datelor de intrare în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

m = offset date proces al datelor de ieșire în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

Pentru PROFIBUS, PROFINET și CANopen, datele I/O ale acestui modul sunt localizate

în cuprinsul datelor de proces ale întregii stații prin configurarea hardware a masterului fieldbus.

Pentru DeviceNet™, EtherNet/IP™ și Modbus TCP se poate crea un tabel de mapare detaliat

cu software de configurare TURCK I/O-ASSISTANT.