


# FCS-G1/2A4-NAEX/D100

## Monitorizare debit – senzor cu inser#ie fără procesor integrat




### Caracteristici tehnice

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. ID                                                 | 6870321                                                                                                           |
| Tip                                                    | FCS-G1/2A4-NAEX/D100                                                                                              |
| Special version                                        | D100 Corespunde cu:Domeniu de temperatură 10...120 °C                                                             |
| Condi#ii de montare                                    | Senzor de imersiune                                                                                               |
| Domeniul de func#ionare pentru apă                     | 1...100 cm/s                                                                                                      |
| Domeniul de func#ionare pentru ulei                    | 3...200 cm/s                                                                                                      |
| Adâncime minimă de imersiune                           | ≥ 15 mm                                                                                                           |
| Tim# de a#teptare                                      | Tipic 8 s (2...18 s)                                                                                              |
| Tim# de anclan#are                                     | Tipic 2 s (1...13 s)                                                                                              |
| Tim# de deschidere                                     | tip 2 s (1...13 s)                                                                                                |
| Tim# de reac#ie la schimbarea temperaturii             | max. 12 s                                                                                                         |
| Gradient de temperatură                                | ≤ 250 K/min                                                                                                       |
| Temperatura mediului măsurat                           | 10...+120 °C                                                                                                      |
| Caracteristici electrice                               |                                                                                                                   |
| Notă importantă                                        | Pentru aplica#iile Ex se aplică valorile specificate în certificatele Ex corespunzătoare (ATEX, IECEx, UL, etc.). |
| Marcare dispozitiv                                     | EX II 2 G Ex ib IIC T6...T3 Gb<br>EX II 2 D Ex ib IIIC T125 °C Db                                                 |
| Categorie protec#ie contra aprinderii                  | Gaze Ex ib IIC; pulbere Ex ib IIIC                                                                                |
| Putere                                                 | ≤ 0.69 W                                                                                                          |
| Capacitan#ă internă (C)/inductan#ă internă (L)         | 0,45 nF/1,80 µH                                                                                                   |
| Certificare Ex conform ceritificatului de conformitate | TÜV 99 ATEX 1518                                                                                                  |
| Clasă de protec#ie                                     | IP67                                                                                                              |

### Caracteristici

- Senzor Ex pentru medii lichide
- Func#ionare calorimetrică
- Setare cu ajutorul procesorului de semnal Ex
- Afi#area stării prin procesorul de semnal
- Domeniu de temperatură extins
- Temperatura mediului +10...+120 °C
- Protec#ie intrinsecă Ex ib IIC T6...T3, pentru utilizare în Zona 1
- Dispozitiv cu cablu
- Conectare cu 4- fire la un procesor de semnal Ex
- ATEX categoria II 2 G, Ex Zona 1
- ATEX categoria II 2 D, Ex zona 21

### Diagramă de conexiuni




### Principiu de func#ionare

Func#ionarea senzorilor cu inser#ie de la Turck are la bază principiul termic. Capătul de măsurare este încălzit cu câteva grade Celsius peste temperatura mediului de măsurat. Când fluidul din jurul capului de măsură de deplasează, căldura generată este transportată în exteriorul traductorului. Temperatura rezultată este măsurată și comparată cu temperatura mediului măsurat. Starea curgerii poate fi determinată prin evaluarea difere#ei de temperatură pentru fiecare mediu măsurat. Astfel, senzorii de curgere fără uzură de la TURCK monitorizează cu precizie curgerea pentru medii gazoase și lichide.

Caracteristici tehnice

| Caracteristici Mecanice                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Design                                        | Imersiune                            |
| Materialul carcasei                           | Oțel inoxidabil, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Materialul senzorului                         | oțel INOX, 1.4571 (AISI 316Ti)       |
| Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei | 30 Nm                                |
| Conexiune electrică                           | Cabluri                              |
| Lungime cablu                                 | 2 m                                  |
| Tip cablu                                     | Albastru                             |
| Materialul izolației exterioare a cablului    | FEP                                  |
| Secțiune conductor                            | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>             |
| Rezistența la presiune                        | 60 bar                               |
| Conectare la proces                           | G 1/2"                               |
| Accesorii incluse                             | 2 x AFM 34 G1/2 garnitură plată      |
| Teste/Certificări                             |                                      |
| Certificări                                   | ATEX<br>CE<br>UKCA<br>GOST           |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FMX-IM-3UP63X | 7525101 | Procesor de semnal Ex pentru senzori de curgere Ex din seria FC...-NAEX...; tensiune de alimentare 20...30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe tranzistor pentru curgere, temperatură și erori. |

| Desen cu dimensiuni                                                                | Tip             | Nr. ID  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | FMX-IM-3UR38X   | 7525103 | Procesor de semnal Ex pentru senzori de curgere Ex din seria FC....-NAEX...; tensiune de alimentare 20...250 Vca; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe releu pentru curgere, temperatură și erori.             |
|  | FMX-IM-2UPLI63X | 7525105 | Procesor de semnal Ex pentru senzori de curgere Ex din seria FC....-NAEX...; tensiune de alimentare 20...30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv HART cu ieșire analogică și ieșiri pe tranzistor pentru temperatură și erori. |

## Instrucțiuni de utilizare

### Utilizare

Acest dispozitiv îndeplinește specificațiile directivei 2014/34/EU și poate fi utilizat în zone cu pericol de explozie conform EN60079-0: 2012 și EN60079-11:2012. Pentru a asigura operarea corectă conform destinației, este necesară respectarea reglementărilor și directivelor naționale.

Pentru utilizare în zone cu pericol de explozie conform clasificării

Senzorii pot fi utilizați numai în zone cu pulberi sau gaze

II 2 G (Grupa II, Categoria 2 G, echipament electric pentru atmosferă cu gaze explozive).

II 2 D (Grupa II, Categoria 2 D, echipament electric pentru atmosferă cu pulberi).

### Instalare / Punere în funcțiune

Aceste dispozitive trebuie instalate, conectate și operate numai de personal calificat. Personalul calificat trebuie să aibă cunoștințe despre clasele de protecție, directivele și reglementările referitoare la echipamentele electrice pentru zone cu pericol de explozie. Verificați dacă marcarea și clasa produsului corespund cerințelor aplicației.

Acest dispozitiv este destinat conectării numai în circuite certificate Exi conform EN60079-0 și EN 60079-11. Vă rugăm respectați valorile electrice maxim admisibile. După conectarea în circuit senzorul nu mai poate fi folosit în alte instalații Exi. La interconectarea cu echipamentul electric asociat este necesară verificarea parametrilor intrinseci (EN60079-14).

### Instrucțiuni de instalare

Trebuie evitată încărcarea electrostatică a cablurilor și dispozitivelor confecționate din materiale plastice. Curățați dispozitivul numai cu cârpa umedă. Nu montați dispozitivul în curenți de aer cu praf și evitați depunerea prafului pe dispozitiv. Dacă dispozitivele sau cablurile pot suferi deteriorări mecanice, ele trebuie protejate corespunzător. Acestea trebuie de asemenea ecranate împotriva câmpurilor electromagnetice cu intensități ridicate. Configurația pinilor și specificațiile electrice pot fi găsite pe marcajul dispozitivului sau în foile de catalog. Pentru prevenirea contaminării, nu demontați eventualele capace de protecție ale cablurilor sau conectoarelor decât cu puțin timp înainte de montare.

### Condiții speciale de securitate a muncii

Dispozitivul trebuie protejat împotriva oricăror deteriorări mecanice.

### Service/Mentenanță

Nu sunt posibile reparații. Certificarea își pierde valabilitatea dacă dispozitivul este reparat sau modificat de altcineva decât producătorul. Sunt listate cele mai importante caracteristici conform certificării.