


CKCM12-11-5/TXL

Cablu de alimentare pentru cutie cu multiple joncțiuni pasive,
TPU – Cablu de conectare



Caracteristici tehnice

Tip	CKCM12-11-5/TXL
Nr. ID	6631124
Conector A	Mamă, M23 × 1, Drept
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT, Gri
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 8.4 mm ±0.30
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	TPU, Negru
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	11 x 0.82 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.23 mm
Culori fire	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø

Caracteristici



- Conector mamă M23, drept, 12-pini (11 atribuiți)
- Material izolație exterioară: TPU
- Culoare izolație exterioară: negru
- Ignifug conform FT1
- Fără halogen, silicon și PVC
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C