


AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M

Cablu de alimentare, PUR – Cablu de alimentare conform AIDA



Caracteristici tehnice


Tip	AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M
Nr. ID	6936454
Conector A	Conectori, Conector push-pull pentru alimentare, Drept
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Nichelat, argintat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, Conector push-pull pentru alimentare, Drept
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP65, IP67, (conectat)
Cablu	
Diametru cablu	Ø 10 mm ±0.30
Lungime cablu	15 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu

Caracteristici



- Cablu de alimentare: 5 × 2.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 10 mm
- Conductor: multifilar conform VDE 0295 Clasa 5/IEC 60228 Clasa 5
- Rezistent la uleiuri
- Rezistent la abraziune și la crestare.
- Rezistent la hidroliză și microbi
- În conformitate cu RoHS
- Conform AIDA
- Grade de protecție IP65 și IP67
- Conector push-pull pentru alimentare, 4-pini + PE
- Lungime cablu: 15 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 2.5 mm ²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Tensiune de test	4000 V
Curent	16 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 4 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 13 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+70 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-5...+70 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Rezistent la uleiuri	Da