



Modul piconet stand-alone pentru CANopen interfață serială RS232/RS485 cu un canal SCOB-10S-0004




- Interfață serială RS422/485
- 1-canal
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descrie prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 intrare



Conexiune - dispozitive RS485



M8 × 1 Alimentare



Tip	SCOB-10S-0004
Nr. ID	6824156
Număr de canale	1
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 40 mA
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Impedanță a liniei	120 Ω
Tensiune de mod comun	max. -7...+12 V (față de nul)
Bit transfer	Diferențial
Viteză de transmisie	1.2 la 19.2 kBit/s (inițial 9.6 kbps)
Circuit de transfer	Pereche torsiată ≤ 1000 m
Buffer de date	Buffer recepție 128-byte, buffer transmisie 16-byte
Izolare electrică	???????tensiune de alimentare la RS232
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus

Process image pentru date de intrare

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3