



Modul de extensie piconet pentru IP-Link interfață cu un singur canal pentru encoder incremental SNNE-10S-0001




- Interfață pentru encoder incremental
- 1-canal
- Funcții parametrizabile
- Descriș prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la IP link
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


Intrare Gate/Latch M12 x 1



Encoder - M23 x 1



M8 x 1 Alimentare



Tip	SNNE-10S-0001
Nr. ID	6824210
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 55 mA
Lungime fibră optică	≤ 15 m
Frecvență limită maximă, analogic	1 MHz
Rectangular decoder	evaluare pentru 1-port, 2-porturi, 4-porturi
Numărător	binar, 16 bit
Alimentare actuator	5 VDC
Latch lipsă impulsuri	16 bit
Comenzi	citire, set-are, activare
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 126 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus

Process image pentru date de intrare

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved