


FTCI-10D10A4P-2UP8X-H1141


Măsurare debit – senzor "in-line" cu procesor integrat



Caracteristici

- Sensori de curgere compacti, inline
- Principiu calorimetric
- Monitorizarea vitezei de curgere
- Monitorizare temperatură mediu
- Pentru amestec de apă cu glicol
- Parametrizat cu ajutorul butonului
- Protejat de cod software
- 4-fire cc.
- Ieșiri PNP
- NO/NC programabil

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Debitmetrele fără uzură tip FTCI de la TURCK monitorizează cu precizie debitele lichidelor ce trec prin senzor. Acești senzori sunt proiectați mai degrabă să măsoare precis debitul decât să efectueze operațiuni simple de monitorizare a debitului.

Având la bază principiul termodinamic, energia electrică e transformată în energie termică. Căldura generată în traductor este dispersată de fluid. Cantitatea de căldură disipată este folosită la măsurarea vitezei de curgere. Microprocesorul integrat evaluează datele și calculează debitul. În funcție de principiul aplicat, utilizatorului i se indică și temperatura mediului.

Pe lângă semnalele ieșirii electrice standardizate pentru aplicații industriale, debitmetrele de la TURCK indică și debitul curent pe afișaj 3-cifre cu 7-segmente.

Caracteristici tehnice


Nr ident	6870041
Tip	FTCI-10D10A4P-2UP8X-H1141
Condiții de montare	Senzor inline
Domeniu de utilizare	monitorizare debit/temperatură pentru apă sau amestec apă/glicol
Domeniu de operare debit	1...10 l/min
Timpe de așteptare	6...10 s
Gradient de temperatură	≤ 400 K/min
Temperatura mediului măsurat	-10...+90 °C
Temperatura mediului	0...+60 °C
Tensiune de alimentare	21.6...26.4 Vcc
Consum de curent	≤ 100 mA
Funcție de ieșire	2 × PNP, NC/NO programabil
Curent nominal de ieșire	0.2 A
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Clasă de protecție	IP65
Design	Inline
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materialul senzorului	o#el INOX, 1.4571 (AISI 316Ti)
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Rezisten#a la presiune	20 bar
Conectare la proces	Bucse de strângere pentru țevi Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Afișare stare curgere	Afișaj pe 7-segmente, led stare de comutare (galben)

Accesorii

FTCI-G1/4A4-D10/L050

6870151

Adaptor pentru filet G1/4, din oțel
inoxidabil A4 (1.4571/AISI 316Ti)



FTCI-MP01AL

6870040

Placă de montare pentru debitmetru
FTCI pentru montare frontală

