


RSM 57-TR2

Rezistență terminală de bus




Caracteristici tehnice

Tip	RSM 57-TR2
Nr. ID	U0102
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Albastru
Corp	Plastic, TPU, Albastru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Tensiune nominală	300 VDC
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C

Caracteristici

- Design: Conector 7/8", 5-pini
- Pentru utilizare în aplicații cu CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Tensiune nominală: 300 Vcc (max. 7.6 Vcc pe pini cu rezistență)
- Rezistență internă 120 Ω, 1/2 W
- Clasă de protecție: NEMA 1, 3, 4, 6P și IEC IP67
- Domeniul de temperatură: -40 °C...+80 °C

Schema de conexiuni



Schema de conexiuni

