


CBC5 572-2M

Cablu de bus pentru CAN (DeviceNet, CANopen) – manta exterioară subțire, din PVC



Caracteristici




- Material izolație exterioară: PVC
- Perechea de alimentare: AWG 2/22
- Perechea de date: AWG 2/22
- Culoare izolație exterioară: gri
- Certificare UL
- Capăt deschis
- Open connector
- Lungime cablu: 2,0 m


Caracteristici tehnice

Tip	CBC5 572-2M
Nr. ID	U0151
Conector A	Mamă, CBC5, Drept
Număr de pini	5
Tip de protecție	IP20
Cablu	
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen, 572
Diametru cablu	Ø 7.2 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	PVC, Gri
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE (Date), PVC (Alimentare)
Conductoare cablu de date	
Secțiune miez	2 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Conductoare cablu de alimentare	
Secțiune miez	2x 0.34 mm ²
Tip multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	12 A
Rezistență în c.c. (bucă)	59.3 Ω/km
Nom. impedanță	126 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	39 pF/m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 15 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+75 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Fără LABS	Da
Rezistență la UV	Da
Certificări	UL CSA
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.