


Modul de alimentare compact în IP67
Tensiune de ieșire 24 Vcc - curent de ieșire 2 x 3,8 A
PSU67-12-2480/M



Tip	PSU67-12-2480/M
Nr. ID	6884148

Tensiune nominală	Sursă de alimentare universală
Tensiune de alimentare	100...240 Vca
Frecvență	50...60 Hz
Tensiune de alimentare U _e	100...300 Vcc
Putere consumată	≤ 205 VA
Pierdere de putere, tipic	≤ 22 W
Buffering rețea	U _i : 100...240 Vca/ 50 ms

Tensiune de ieșire nominală	24 V
Curent nominal	7.6 A


Protecție la suprasarcină	105...130%
Mod paralel	Nu
Riplu	240 mV
Comportare la scurtcircuit	Limitare de curent

Certificare	Conform-CE Certificare-UL Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (siguranță electrică) EN 61000-6-2 (imunitate la interferențe) EN 61000-6-3 (perturbații electromagnetice emise) EN 61000-3-2 (armonică)
-------------	---


Pregătire pentru operare	Verde
--------------------------	-------

- Domeniu de temperatură extins
- Led stare


Atribuire intrare 7/8" (XD1)



Atribuire ieșire 7/8"



Caracteristică



Clasă de protecție	IP67
Temperatura mediului	-25...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Subregim	2 %/K de la 50°C
Dimensiuni	122 x 245 x 70mm
Masă	3268 g
Materialul carcasei	Aluminu, ADC-12
Conexiune electrică	Conectori
MTTF	54 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C