

Sistem excom I/O


Carcasă 460 x 550 x 260

EG-VA465526/102-0800/N



- Oțel inoxidabil calitate 1.4404 (AISI 316L)
- Fără fereastră de vizionare
- Placă cu presetupe echipată cu presetupe din plastic (4 × M25 sursă de alimentare, 4 × M20 bus, 66 × M20 semnale I/O) și 1 × M20 element aerisire/scurgere.
- Montarea suplimentară de terminale Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) pentru conectarea tensiunii de alimentare
- Carcasă din oțel inoxidabil cu rack de module integrat MT16-N

Dimensiuni



Tip	EG-VA465526/102-0800/N
Nr. ID	6884443
Tensiune de alimentare U _a	19.2...32 Vcc
Built-ins	
Rack-uri modul	1 x MT16-N
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Secțiunea terminalelor	0.5...10 mm ² (AWG: 20...8)
Receptacle plate	
Alimentare	4 × M25 (Ø 10...17 mm), plastic, negru
Fieldbus	4 × M20 (Ø 7...13 mm), plastic, negru
Semnale de câmp	66 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; negru
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Grosime perete	1.5 mm
Suprafața carcasei	Polizat și finisat (distribuție granulație 240)
Culoarea carcasei	Oțel INOX, nelustruit
Material de etanșare	Silicon
Inspection window	no
Mod de conectare	montare pe perete
Pin de legare la pământ	M8 x 1,5
Clasă de protecție	IP66
Umiditate relativă	≤ 93 % la 40 °C conform IEC 60068-2-78 Test Cab
Test vibrații	Conf. cu IEC 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Dimensiuni	460 x 550 x 260mm

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
VSTS22	6884043	Cheie tubulară pentru presetupe, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Cheie tubulară pentru presetupe, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Elementul de compensare a presiunii (plastic) previne formarea condensului în carcasă.	
SK8	6900360	Terminal ecranare pentru bare de ecranare, diametru cablu 3...8 mm, 10 buc. la pachet.	