

CABLE 572-150M
Cablu de bus pentru CAN (DeviceNet, CANopen) – manta
exterioară subțire, din PVC

Caracteristici




- Material izolație exterioară: PVC
- Perechea de alimentare: AWG 2/22
- Perechea de date: AWG 2/22
- Culoare izolație exterioară: gri
- Certificare UL
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 150 m

Caracteristici tehnice

Tip	CABLE 572-150M
Nr. ID	6958120
Cablul	
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen, 572
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 7.2 mm
Lungime cablu	150 m
Manșon cablu	PVC, Gri
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE (Date), PVC (Alimentare)
Conductoare cablu de date	
Secțiune miez	2 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Conductoare cablu de alimentare	
Secțiune miez	2x 0.34 mm ²
Tip multifilar	19 x0.15 mm
Culori fire	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	4 A
Rezistență în c.c. (bucă)	59.3 Ω/km
Nom. impedanță	126 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	39 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 15 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+75 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Nu
Fără halogeni	Nu
Fără LABS	Da
Rezistență la UV	Da
Certificări	UL CSA