


PD20-UHF-NA-R

Handheld with Lithium-Ion Battery



Технические характеристики

Тип	PD20-UHF-NA-R
ID №	100000996
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Температура хранения	-20...+60 °C
Электрические параметры	
Технология	УВЧ RFID
Регион использования (УВЧ)	США, Канада, Мексика (902...928 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-63
Выходная мощность	5...30 дБм, регулир.
Поляризация антенны	Имитирующий круговой
Memory	В зависимости от подключенного хост устройства
Дисплей	В зависимости от подключенного хост-устройства
Емкость батареи	1800 мАч
Связь по	Разъем джек, 3,5 мм
ПО в комплекте	Приложение Turck RFID, доступно бесплатно
относительная система	iOS, Android
Механические характеристики	
Размеры	159 x 95 x 39 мм
Ширина	170 g
Материал корпуса	Пластмасса,Поликарбонат/ABS,Cat6 _A Черный
Степень защиты	IP20

Характеристики

- Модуль чтения/записи носителей данных RFID
- Одобрено для использования в США, Канаде и Мексике
- Мобильный терминал с УВЧ антенной
- Подключение к хост устройству при помощи разъема джек 3,5 мм
- Включая приложение Turck RFID (iOS, Android) для чтения/записи меток
- Приложение под индивидуальные требования по запросу
- WLAN и сотовый интерфейс через подключенное хост устройство
- Литий-ионная батарея 1800 мАч, приблизительно 2 часа активного сканирования
- Включая кабель micro-B USB и адаптер питания
- Степень защиты IP20
- Выдерживает многократное падение на ровный бетон с высоты 1,5 м