


LOGI TAG 161 SLIX2
Метка ВЧ



Технические характеристики

Тип	LOGI TAG 161 SLIX2
ID №	100002353
Комментарий к изделию	extended storage temperature range, suitable for Laundry applications
Передача данных	Индуктивная связь
Технология	ВЧ RFID
Рабочая частота	13,56 МГц
Тип памяти	EEPROM
Чип	NXP I-Code SLIX2
Память	320 Байт
Память	Запись/чтение
произвольно используемая память	316 Байт
	Возможен доступ к данным в метке с защитой паролем (требуется прошивка Xv98 или более высокой версии на устройстве чтения/записи)
число считываемых операций	неограниченный
число считываемых операций	10 ⁵
Среднее время считывания	2 мс/байт
Типичное время написания	3 мс/байт
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693 NFC Typ 5
Минимальное расстояние до металла	10 мм
Температура во время доступа для чтения/записи	-25...+85 °C
Температура вне диапазона обнаружения	-25...+120 °C
	160 °C, 1x35 h
	220 °C, 1x30 c
Конструкция	Жетская бирка, R16

Характеристики

- EEPROM, память 320 байт
- Не подходит для непосредственной установки на металл

Принцип действия

Высокочастотные (HF) устройства чтения/записи работают на частоте 13,56 МГц с зоной передачи (0...500 мм) в зависимости от комбинации головки чтения/записи и метки.

Дистанции чтения/записи, упомянутые здесь, представляют только стандартные значения, измеренные в лабораторных условиях без влияния различных материалов.

Дистанции чтения/записи для меток, подходящих для монтажа на/в металлический корпус, были определены в/на металле.

Достижимые расстояния могут изменяться до 30 % в зависимости от допусков компонентов, условий монтажа, условий окружающей среды и воздействия расположенных рядом материалов (особенно при монтаже в металле).

В соответствии с этим необходимы испытания системы в реальных условиях (особенно в отношении скоростного чтения/записи)!

Технические характеристики

Диаметр	16 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PA6
Материал активной поверхности	пластмасса
Степень защиты	IP69K
укомплектованное количество	1