


PT0.3V-1504-U1-H1141/D840
Преобразователь давления – С выходом по напряжению
(3-х проводн.)





Технические характеристики

Тип	PT0.3V-1504-U1-H1141/D840
ID №	100004247
Special version	D840 соответствует: FPM уплотнитель
Диапазон давлений	
Тип давления	Относительное давление
Диапазон давления	-0.3...0.3 бар
	-4.35...4.35 psi
	-0.03...0.03 МПа
Допустимое превышение давления	≤ 2 бар
Допустимый вакуум	-0.3 бар
Давление разрыва	≥ 2 бар
Время отклика	< 150 мс
Положение регулировки	Вертикальн., подключение давления снизу
Ошибка позиционирования по вертика- ли, подключение давления сверху	+ 0.2 мбар
Ошибка позиционирования по горизон- тали	+ 0.1 мбар
Длительная стабильность	0.25 % FS, В соотв. с IEC EN 60770-1
Питание	
Рабочее напряжение	12...33 В =
Потребление тока	≤ 5 mA
Короткое замыкание/защита от непра- вильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Напряжение пробоя	500 В =

Свойства

- Керамическая измерительная ячейка
- Невероятно высокая точность измерений
- Компактная и жесткая конструкция
- Превосходный температурный режим
- Диапазон давления –300...300 мбар отн.
- 12...33 В пост. тока
- Аналоговый выход 0...10 В
- Технологическое штекерное соединение G1/4", заднее уплотнение по DIN 3852-E
- Сменное устройство, M12 × 1

Схема подключения



Принцип действия

Датчики давления серии PT...-1500 работают с использованием керамической измерительной ячейки в различных диапазонах микроперепадов давления до -100...600 мбар в 2- или 3-проводном исполнении. В зависимости от версии датчика, преобразованный сигнал доступен в виде аналогового выходного сигнала (4...20 mA, 0...10 В, 0...5 В, логометрический).

Технические характеристики

В дополнение к стандартным вариантам имеются специальные датчики для использования, например, в зонах АTEX. Широкий спектр технологических и электрических соединений обеспечивает высокую универсальность при выполнении различных задач.

Выходы	
Выход 1	аналоговый выход
Аналоговый выход	
Выход по напряжению	0...10 В
Нагрузка	≥ 10 кОм
Разрешение	≤ ± 0.1 % полной шкалы
Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость)	± 0.35 % FS BSL
Характер изменения температуры	
Температура среды	-15...+85 °C
температурный коэффициент span T _K S	± 0.07 % FS/10 K
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-25...+85 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Вибростойкость	20 г, 15...2000 Гц, 15...25 Гц с амплитудой 15 мм, 1 октава/мин. во всех 3 направлениях, непрерывно действующая нагрузка: 50, по IEC 68-2-6
Ударопрочность	50 г, 6 мс, половина синусоидальной кривой, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6х) , в соответствии с IEC 68-2-27
Механические характеристики	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (AISI 316L)/полиакриламид 50 % GF UL 94 V-0
Материал соединения под давлением	Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L)
Материал датчика (преобразователя) давления	Алюмооксидная керамика (Al ₂ O ₃)
Материал уплотнителя	FPM
Подключение к процессу	G 1/4", внешняя резьба
Размер гаечного ключа соединения / гайки	27
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Макс. момент затяжки корпусной гайки	27 Нм
Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	800...1060 hPa абс.
Влажность	45 % отн.
Дополнительного питания	24 В =
Испытания/сертификаты	
Сертификаты	cULus
Номер регистрации UL	E302799
Средняя наработка до отказа	956 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C

Технические характеристики

В объем поставки включены:

Профильное уплотнение FKM, специальное (1 шт.)
