


Cablu actuator și senzor

Extension Cable

RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060



Tip	RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060
Nr. ID	U-30985



Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Specificații design	conform IEC 61076-2-101
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, Nylon or TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	garnitură, Plastic, FKM/FPM
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Conector B	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Specificații design	conform IEC 61076-2-101
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP68, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Cablu



- Conector mamă M12, drept, 4-pini
- Conector tată M12, drept, 4-pini
- Canal cablu instrumentație
- Manta TPE, galbenă, 4 × 18 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Certificare Flexlife și C-Track



Schema de conexiuni

1	BN	- 1
2	WH	- 2
3	BU	- 3
4	BK	- 4

ID cablu	RF50956
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 6.86mm
Lungime cablu	2 m m
Manșon cablu	TPE, Galben
Diametru conductor	0.076 "
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 18 AWG [Echivalent cu 0,75 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.0092"
Culori fire	BN, WH, BU, BK

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	250V
Curent	4AA

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Cicluri de îndoire 20 x Ø	10 milioane de cicluri
	Când este corect instalat la 20 °C, 50 % RH și cu o viteză de ciclu ≤ 0.5 cicluri pe secundă.
C-track	Da
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+105°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+105 °C

Certificare

Notă

Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbura a cablului se reduce rezistența la flexare.

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.