


Cablu de alimentare
Verbindungsleitung
RSM RKM 44-2M




Tip	RSM RKM 44-2M
Nr. ID	U2-15077
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, PVC, Negru
Corp	Plastic, PVC, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, PVC, Negru
Corp	Plastic, PVC, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Cablu



- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, neagră, 4 × 14 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4



Schema de conexiuni



ID cablu	RF51672
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 15.37mm
Lungime cablu	2 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare) m
Manșon cablu	TPE, Negru
Diametru conductor	0.177 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC/nilon
Secțiune miez	4 x 14 AWG [Echivalent cu 2,50 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	41 x 30AWG
Culori fire	BK, WH, RD, GN/YE

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600V
Curent	18AA

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+90°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+90 °C

Certificare

Notă	ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!
	Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbura a cablului se reduce rezistența la flexare.
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.