


Cablu de alimentare pentru CAN (DeviceNet, CANopen)

Manta cablu din PVC

RSM RKM 46-2M




- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu service flexibil
- Manta PVC, galbenă, 4 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1100, CSA FT2

Tip	RSM RKM 46-2M
Nr. ID	U2283-2

Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Diametru cablu	Ø 10.8mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	PVC, Galben
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Izolația conductorului	PVC
Culori fire	BK, WH, RD, GN/YE
Secțiune miez	4
Aranjamentul conductorului multifilar	65



Schema de conexiuni



Tensiune nominală	600 V
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+105°C
Certificări	UL 2238 CSA C22.2 Nr. 182.3 CE UKCA RoHS
Curent	10 A