


Технические характеристики

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
	8-контакт.
Осевая нагрузка на вал	40 Н
Радиальная нагрузка на вал	80 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	300 м/с², 10...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	3000 м/с², 6 мс
Степень защиты	IP67
Protection class shaft	IP67


Аксессуары

RSA-6 1544700




Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 12,7 мм

RSA-5 1544669




Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 12 мм

RSA-4 1544668




Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 9,53 мм

RSA-3 1544667




Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 10 мм

RSA-2 1544666



Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 6,35 мм

RSA-1 1544665



Вкладыш, внешний диаметр 15 мм, внутренний диаметр 6 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com