


CABLE-BLIDENT-50M/S2500

RFID кабель стандартной версии – Соединительный кабель



Технические характеристики


Тип	CABLE-BLIDENT-50M/S2500
ID №	100019089
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Кабель	
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 6.9 мм
Длина кабеля	50 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Желтый
Экран	да
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.25 мм ²
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм ²
Цвета проводов	Power: BN, BU Data: WH, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	4 А
DC устойчивость (петля)	103 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион

Характеристики



- 4-проводн., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: PUR, цвет: желтый
- Без галогенов и веществ, ослабляющих адгезию
- Экранирование: Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
- Диаметр оболочки: 6,9 мм
- Для использования в подвижных треках, маслостойкость, высокая гибкость
- Кабель UL Style 20594
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 50 м

Сечение кабеля



Технические характеристики

в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-25 °C...+90 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Сертификаты	Кабель UL-Style 20549