


CABLE452B-250M

PROFIBUS кабель: – Соединительный кабель




Технические характеристики

Тип	CABLE452B-250M
ID №	100036239
Кабель	
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Диаметр кабеля	Ø 8.1 мм
Длина кабеля	250 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Синий
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм²
Цвета проводов	GN, RD
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	4 А
DC устойчивость (петля)	110 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	150 Ω (3...20 MHz)
номинальная электрическая емкость	30 pF/m
ном. индуктивность	ном. 0.9 мГц/км
Увлажнение	40 дБ/км при 16.0 МГц
Механические и химические свойства	
Макс.нагрузка на растяжение (стат.)	≤ 80 Н/мм²
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 8 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+70 °C
в движении.....	-5 °C...+50 °C

Характеристики

- Кабель PROFIBUS: AWG 22/1
- Материал оболочки: PVC, цвет: синий
- Диаметр оболочки: 8,1 мм
- Маслостойкость
- Устойчивость к УФ-излучению
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 250 м

Сечение кабеля



Технические характеристики

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	нет
Без галогенов	нет
Устойчивость к УФ-излучению	в соответствии с UL 1581, раздел 1200
жироустойчивость	да
огнестойкий	в соответствии с IEC 60332-3