


Блок проверки процессов Ford для подключения к IO-Link мастеру


4 кнопки с лампой

OPIL-E4-IO3-FE01



- Прочный корпус
- Язык метки: Немецкий
- 4 кнопки с подсветкой, белое светящееся кольцо

IO-Link M12 × 1



Тип		OPIL-E4-IO3-FE01
ID №		100036505
Системные данные		
Напряжение питания		24 В =
Допустимый диапазон		18...30 В =
Рабочий ток		Макс. 150 мА
IO-Link		
Интерфейс IO-Link		1 × M12
Спецификация IO-Link		V 1.1
IO-Link Порт		Class A
Тип фрейма		Поддерживает все
Transmission rate		COM 2 / 38,4 кбит/с
Соответствие стандартам/директивам		
электро-магнитная совместимость		В соотв. с EN 61131-2:2007
Системные данные		
Температура окружающей среды		-40...+70 °C
Температура хранения		-40...+85 °C
Степень защиты		IP54

Блок проверки процессов Ford для подключения к IO-Link мастеру

4 кнопки с лампой

OPIL-E4-IO3-FE01

Распределение вводов/выводов для FIL20-8DXP

			Обрабатываемые данные
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА		Выход I/O ₇	Байт.битовое смещение 0,7
		Вход I/O ₆	Байт.битовое смещение 0,6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO ПОВТОР ПРОЦЕССА		Выход I/O ₅	Байт.битовое смещение 0,5
		Вход I/O ₄	Байт.битовое смещение 0,4
PROZESS OK PROCESO OK ПРОЦЕСС В НОРМЕ		Выход I/O ₃	Байт.битовое смещение 0,3
		Вход I/O ₂	Байт.битовое смещение 0,2
PROZESS NOK PROCESO NOK ПРОЦЕСС НЕ В НОРМЕ		Выход I/O ₁	Байт.битовое смещение 0,1
		Вход I/O ₀	Байт.битовое смещение 0,0