




Преобразователь давления С выходом по току (2-х проводн.) PT0.05R-1504-I2-H1143/D840



- Керамическая измерительная ячейка
- Невероятно высокая точность измерений
- Компактная и жесткая конструкция
- Превосходный температурный режим
- Диапазон давлений: 0...50 мбар отн.
- 10...30 В пост. тока
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Технологическое штекерное соединение G1/4", заднее уплотнение по DIN 3852-E
- Сменное устройство, M12 × 1

Схема подключения



Принцип действия

Датчики давления серии PT...-1500 работают с использованием керамической измерительной ячейки в различных диапазонах микроперепадов давления до -100...600 мбар в 2- или 3-проводном исполнении. В зависимости от версии датчика, преобразованный сигнал доступен в виде аналогового выходного сигнала (4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В, логотрический).

В дополнение к стандартным вариантам имеются специальные датчики для использования, например, в зонах АTEX.

Широкий спектр технологических и электрических соединений обеспечивает высокую универсальность при выполнении различных задач.

Тип	PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
ID №	100004280
Special version	D840 соответствует: FPM уплотнитель
Диапазон давлений	
Тип давления	Относительное давление
Диапазон давления	0...0.05 бар 0...0.73psi 0...0.005МПа
Допустимое превышение давления	≤ 2 бар
Допустимый вакуум	-0.3 бар
Давление разрыва	≥ 2 бар
Время отклика	< 150 мс
Положение регулировки	Вертикальн., подключение давления снизу
Ошибка позиционирования по вертикали, подключение давления сверху	+ 0.2 мбар
Ошибка позиционирования по горизонтали	+ 0.1 мбар
Длительная стабильность	0.25 % FS, В соотв. с IEC EN 60770-1
Питание	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Потребление тока	≤ 23 мА
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Напряжение пробоя	500 В =
Выходы	
Выход 1	аналоговый выход
Аналоговый выход	
Токовый выход	4...20 мА
Загрузка	≤ (Напряжение питания -10) / 20 кОм
Разрешение	< ± 0.1 % полной шкалы
Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость)	±0,35 % FS (FS < 100 мбар ±0,7 % FS)
Характер изменения температуры	
Температура среды	-15...+85 °C
температурный коэффициент span TkS	± 0.07 % FS/10 K

Преобразователь давления

С выходом по току (2-х проводн.)

PT0.05R-1504-I2-H1143/D840

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-25...+85 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Вибростойкость	20 g, 15...2000 Гц, 15...25 Гц с амплитудой ± 15 мм, 1 октава/мин во всех 3 направлениях, непрерывно действующая нагрузка: 50, в соотв. с IEC 68-2-6
Ударопрочность	50 г, 6 мс, половина синусоидальной кривой, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6х) в соответствии с IEC 68-2-27

Механические характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (AISI 316L)/ полиамирид 50 % GF UL 94 V-0
Материал соединения под давлением	Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L)
Материал датчика (преобразователя) давления	Алюмооксидная керамика (Al ₂ O ₃)
Материал уплотнителя	FPM
Подключение к процессу	G 1/4", внешняя резьба
Размер гаечного ключа соединения / гайки	27
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Макс. момент затяжки корпусной гайки	27 Нм

Эталонные условия по IEC 61298-1

температура	15...+25 °C
атмосферных давления	800...1060 hPa абс.
Влажность	45 % отн.
Дополнительного питания	24 В =

Испытания/сертификаты

Сертификаты	cULus
Номер регистрации UL	E302799

Средняя наработка до отказа

В объем поставки включены:	965лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C Профильное уплотнение FKM, специальное (1 шт.)
----------------------------	--