


VAS22-E80E-2/TEL1500

Разъем клапана, тип А – Соединительный кабель



Характеристики




- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит LABS
- Длина кабеля: 2,0 м

Технические характеристики

Тип	VAS22-E80E-2/TEL1500
ID №	100006848
Разъем А	Разъем для клапанов, Конструкция А
Контакты	Металл, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный/полупрозрачный
Уплотнитель	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (монтировано)
Диаметр кабеля	Ø 6.1 мм ±0.20
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	3 x 0.75 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	24 x 0.195 мм
Цвета проводов	BN, BU, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	> 1 МОм/км
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км

схема



Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	0 °C...+80 °C
Монтажный винт	Латунь, CuZn, с никелевым покрытием