


DW10000-135-7E-H1441

Тросиковые




Технические характеристики

Тип	DW10000-135-7E-H1441
ID №	1544555
Комментарий к изделию	Turck, описание изменено: ранее DW...-H1141
Основные данные	
Диапазон измерения	10000 мм
Отклонение от линейности	≤ 0.1 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Выходная функция	4-контакт., Аналоговый выход
Токовый выход	4...20 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Тросиковый
Материал корпуса	Анодированный алюминий, титан
мин. сила удлинения	8.7 Н
макс. сила удлинения	16.9 Н
макс. скорость удлинения	6 м/с
Макс. ускорение тяги	80 м/с²
материал проводника	Нерж. сталь
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Степень защиты	IP65

Свойства

- Диапазон измерения до 10000 мм
- разъем M12
- Степень защиты: IP65 (энкодер)
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Напряжение питания 12...30 В DC

Схема подключения



Сигнал	+U _B	-	Аналоговый выход	-	-	-	-	-
Конфигурация ПИН- контактов		2	3	4	-	-	-	-

Аксессуары

RDR-11544753

Ролик для тросикового энкодера

