


REI-E-111T6C-2B600-C
Инкрементальный энкодер
Линейка Efficiency



Свойства

- Синхро/прижимной фланец, Ø 40 мм
- Цельный вал, Ø 6 мм × 12,5 мм
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP64 со стороны корпуса и вала
- -20...+70 °C
- Макс. 4500 об/мин
- 10...30 В пост. тока
- Push-pull/HTL, с инверсией
- Макс. частота импульсов: 300 кГц
- Кабельное соединение
- 600 импульсов на оборот

Технические характеристики

Тип	REI-E-111T6C-2B600-C
ID №	100011945
Принцип измерения	Фотоэлектрические
Основные данные	
Max. Rotational Speed	4500 rpm
Момент инерции ротора	0.2×10^{-6} кгм ²
Пусковой момент	< 0.05 Нм
Тип выхода	Инкрементальные
Разрешение, инкременты	600 prp (импульсов за оборот)
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода	100 мА
Выходной ток	≤ 30 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Макс. частота импульсов	300 кГц
Верхний уровень сигнала	мин > U _B - 1 В
Нижний уровень сигнала	макс. 0,5 В
Выходная функция	Push-Pull/HTL, инвертируемый
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Синхрофланец/прижимной фланец
Диаметр фланца	Ø 40 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	6

Схема подключения


WH	GND
BN	U_B +
GN	A
YE	A inv.
GY	B
PK	B inv.
BU	0 -
RD	0 inv. -

Технические характеристики

Длина волны L [мм]	12.5
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Алюминий
Электрическое подключение	Кабель
	Радиальный
длина кабеля	2 м
Осевая нагрузка на вал	20 Н
Радиальная нагрузка на вал	40 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	100 м/с², 55...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	1000 м/с², 6 мс
Степень защиты	IP64
Protection class shaft	IP64


Аксессуары

RCS-19-06-061545360




Сифонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

RCS-15-06-061545362




Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

RCS-19-10-061545358




Сифонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/6 мм

RCS-15-08-061545361




Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 8 мм/6 мм







RCS-15-06-041545363



Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 6 мм/4 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RA-SAB-5-20	100038292	Пружинный штатив для небольших инкрементальных энкодеров с фланцем 36,5 мм и 40 мм; рекомендуемое контактное давление 5 Н; максимальное контактное давление 20 Н

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RA-MW-200-5.5-DK1-6	100038295	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 5,5 мм, D = 6 мм
	RA-MW-200-6.5-PS1-6	100038296	Алюминиевое измерительное колесо (гладкий полиуретан) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 6,5 мм, D = 6 мм
	RA-MW-200-5.5-OR1-6	100038298	Алюминиевое измерительное колесо (уплотнительное кольцо) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 5,5 мм, D = 6 мм
	RA-MW-B0-5.5-DK1-6	100038299	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров; окружность 6", ширина 5,5 мм, D = 6 мм
	RA-MW-B0-6.5-PS1-6	100038300	Алюминиевое измерительное колесо (гладкий полиуретан) для энкодеров; окружность 6", ширина 6,5 мм, D = 6 мм
	RA-MW-B0-5.5-OR1-6	100038301	Алюминиевое измерительное колесо (уплотнительное кольцо) для энкодеров; окружность 6", ширина 5,5 мм, D = 6 мм