


PS326-001D-02-LI2UPN8-H1141

Датчик давления – Дифференциальное давление: 0...1 бар




Технические характеристики

Тип	PS326-001D-02-LI2UPN8-H1141
ID №	100017553
Температура среды	-30...+80 °C
Прикладная область	Жидкости и газы
Диапазон давлений	
Тип давления	Дифференциальное давление
Диапазон давления	0...1 бар
	0...14.5 psi
	0...0.1 МПа
Допустимое превышение давления	≤ 5.5 бар
Давление разрыва	≥ 5.5 бар
Время отклика	≤ 3 мс
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...33 В =
Мероприятия по защите	SELV; PELV в соответствии с EN 50178
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да/циклическая / да (напряжение питания)
Емкостная нагрузка	100 nF
Класс защиты	III
Выходы	
Выход 1	Переключающий выход или режим IO-Link
Выход 2	Аналоговый или переключающий выход
Переключающий выход	
Протокол передачи данных	IO-Link
Выходная функция	HO/H3 контакт, PNP/NPN

Свойства

- 4-разрядный 2-цветный 12-сегментный дисплей с поворотом на 180°
- Корпус с возможностью поворота после присоединения к технологическому соединению
- Диапазон давления 0...1 бар дифф.
- 18...33 В =
- Н.Р./Н.З. контакт, выход PNP/NPN, аналоговый выход (сила тока/напряжение), IO-Link
- Тип L
- Технологическое соединение 1/4" NPT-18, внутренняя резьба
- Соединитель, M12 × 1

Схема подключения



Принцип действия

Датчики дифференциального давления PS325/6 имеют два соединения давления к керамическим измерительным мембранам для измерения давлений, из которых формируется разница. В результате давления, действующего на керамическую

Технические характеристики

Номинальный рабочий ток	0.25 A
Частота переключения	≤ 300 Гц
Диапазон точек переключения	≥ 0.5 %
Точка переключения:	(Мин. + 0,005 × диапазон)...100 % полной шкалы
Точка(и) отключения	Мин. до (SP - 0,005 × диапазон)
Циклы переключения	≥ 100 млн.
Аналоговый выход	
Токовый выход	4...20 mA
Макс. уровень тока сигнала	20,5 mA
Мин. уровень тока сигнала	3,8 mA
Сопротивление нагрузки токового выхода	≤ 0.5 kΩ
Выход по напряжению	0...10 V
Сопротивление нагрузки вольтового выхода	≥ 8 kΩ
Точность LHR (линейность, гистерезис, ± 0.5 % FS BSL повторяемость)	
IO-Link	
Спецификация IO-Link	V 1.1
IO-Link Порт	Class A
Transmission physics	Соотв. 3-проводн. физ. (PHY2)
Тип фрейма	2,2
Transmission rate	COM 2/38,4 кбит/с
Минимальное время цикла	3 мс
Ширина обрабатываемых данных	16 бит
Информация об измеренном значении	14 бит
Информация о точке переключения	2 бит
Parameterization	FDT/DTM
Включено в SIDI GSDML	да
Программируемый	
Опции программирования	Начальное/конечное значение аналогового выхода; точки включения/выключения; PNP/NPN; Н.Р./Н.З.; гистерезис/режим окна; демпфирование; величина давления; память пиковых значений давления
Механические характеристики	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (AISI 316L)/гриламид TR90 UV
Материалы (связь с каналом передачи данных)	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L), Al ₂ O ₃ , FKM
Подключение к процессу	1/4" NPT-18, внутренняя резьба
Размер гаечного ключа соединения / гайки	30

измерительную мембрану, генерируется и обрабатывается сигнал, пропорциональный давлению. В зависимости от варианта исполнения датчика, доступны аналоговые или дискретные сигналы. Кроме того, все варианты PS325/6 имеют IO-Link. Датчики PS325/6 работают в широком диапазоне положительного давления, до дифференциального в 250 бар. Соединение под более высоким давлением настраивается через меню (High-site switch).

Технические характеристики

Макс. момент затяжки корпусной гайки	35 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Класс защиты	IP66 IP67 IP69K
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+80 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Ударопрочность	50 g (11 мс) , DIN EN 60068-2-27
EMV	EN 61000-4-2 ESD:4 кВ CD / 8 кВ AD Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по EN 61000-4-3: 15 В/м Устойчивость к быстрым электрическим переходным процессам или всплескам по EN 61000-4-4: 2 кВ Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями, по EN 61000-4-6: 10 В EN 61000-6-2: 0,5 кВ, 42 Ом EN 61326-2-3
Испытания/сертификаты	
Сертификаты	CE metrological certification (RUS) cULus
Номер регистрации UL	E183243
Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1030 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =
Дисплеи/элементы управления	
Дисплей	4-разрядный 12-сегментный дисплей с поворотом на 180°, красный или зеленый
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый
Отображаемые единицы измерения	5-ть зел. светодиодов (бар, psi, кПа, МПа, пр.)
Средняя наработка до отказа	100 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625640	Удлинительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 4 контакта, штекерный разъем M12, прямой, 4 контакта, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	USB-2-IOL-0002	6825482	Мастер соединения входа/выхода с интегрированным портом USB