


HTC1102 10M
Аксессуары – Высокотемпературный удлинительный кабель
Для индуктивных датчиков до 250 °C




Технические характеристики

Тип	HTC1102 10M
ID №	1602407
Качество кабеля	Ø 3.8 мм, тефлон, FEP, 10 м
	Защитный алюминиевый рукав Ø 8 мм
Поперечное сечение проводника	3x0.34 мм ²
Многожильный провод	19x0.16 мм ²
Температура окружающей среды	0...+250 °C
Степень защиты	IP50

Свойства

- 10-метровый FEP-кабель, 3 × 0,34 мм², экранированный
- Al кабельный рукав, Ø 8 мм
- Для температур до +250 °C
- Функции только с сигнальным процессором EM30-AP6X2-H1141/S1102
- Подключение к индуктивным датчикам до +250 °C

Схема подключения



Принцип действия

Индуктивные датчики должны работать в соединении с процессором. Если установки расстояния переключения соответствуют комнатной температуре, то должна учитываться температурная чувствительность датчика. Специальные версии применимы при экстремальных температурах окружающей среды в диапазоне между -40 °C и +250 °C.