



Конвейерный блок Ford для подключения к IO-Link мастеру 1 лампа, 1 кнопка с лампой, 1 контактный датчик с лампой OPIL-E4-IO2-FE02



- Прочный корпус
- Язык метки: Испанский
- 1 красная лампа состояния
- 1 кнопка с подсветкой, синее светящееся кольцо
- 1 подсвечиваемая (белая) сенсорная кнопка

IO-Link M12 x 1



Тип		OPIL-E4-IO2-FE02
ID №		100029327
Системные данные		
Напряжение питания	24 В =	
Допустимый диапазон	18...30 В =	
Рабочий ток	Макс. 300 мА	
IO-Link		
Интерфейс IO-Link	1 x M12	
Спецификация IO-Link	V 1.1	
IO-Link Порт	Class A	
Тип фрейма	Поддерживает все	
Transmission rate	COM 2 / 38,4 кбит/с	
Соответствие стандартам/директивам		
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 61131-2:2007	
Системные данные		
Температура окружающей среды	-40...+70 °C	
Температура хранения	-40...+85 °C	
Степень защиты	IP54	

Конвейерный блок Ford для подключения к IO-Link мастеру 1 лампа, 1 кнопка с лампой, 1 контактный датчик с лампой OPIL-E4-IO2-FE02

Распределение вводов/выводов для FIL20-8DXP

			Обрабатываемые данные
Старт Início Старт		Выход I/O ₇	Байт.битовое смещение 0,7
		Вход I/O ₆	Байт.битовое смещение 0,6
Сброс Reiniciar Сброс		Выход I/O ₅	Байт.битовое смещение 0,5
		Вход I/O ₄	Байт.битовое смещение 0,4
Аварийное отключение Parada de Emergencia Аварийный останов		Выход I/O ₁	Байт.битовое смещение 0,1