


NI20U-TS12-AN6X2-V1131

Индуктивный датчик – детектирование мелких, быстро движущихся частиц




Свойства

- Прямоугольный, высота 12 мм
- Пластик, PBT-GF30-V0
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Без редукции (factor 1) для всех металлов
- Высокая чувствительность для обнаружения маленьких частей
- Мин. длина выходного импульса 100 мс
- 3-проводной DC, 10...30 В DC
- нормально открытый прп-выход
- разъем M8 x 1

Технические характеристики

Тип	NI20U-TS12-AN6X2-V1131
ID №	1625822
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	20 мм
Скорость пролета	0...20 м/с
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Остановка пульсации	≥ 5 мс
Длительность импульса на выходе	≥ 100 мс ± 20 %
Температурный дрейф	$\leq \pm 10$ %
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, NPN
DC полевая стабильность	300 мТл
AC полевая стабильность	300 мТл _{ss}

Схема подключения




Принцип действия

Благодаря высокой чувствительности датчиков, устройство оптимально для определения мелких и быстро движущихся в трубопроводе деталей. Установка упрощается за счет применения монтажных строп. Т.о. датчик может быть переустановлен или перемещен во время работы. Этот датчик представляет собой высококачественную альтернативу простым кольцевым датчикам.



Технические характеристики

Частота переключения	0.008 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, TS12
Размеры	80 x 17 x 12 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0
Электрическое подключение	Разъем, M8 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
В объем поставки включены:	2 удерживающих накладки



Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание



Расстояние D	50 мм
Расстояние W	35 мм
Расстояние S	35 мм
Расстояние A	42 мм
Расстояние C	30 мм
Ширина активной области В	17 мм

Датчик TS12 не имеет функции детектирования затора.

Для оптимального функционирования используйте только небольшие мишени с макс. длиной 20 мм.