


Кабель Industrial Ethernet

Соединительный кабель

RSSD-RSSX-4414-20M



- Штекерный разъем M12, прямой, D-код
- Кабель Ethernet: 4-конт., AWG 26
- CAT 5E по ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Материал оболочки: PUR
- Цвет оболочки: зеленый
- Экранирование: Алюминий, ламинированный пленкой из полиэстера, медный провод
- Диаметр оболочки: 4,8 мм
- Для использования в подвижных треках
- Устойчивость к УФ-излучению
- Маслостойкость в соотв. с IEC 60811-2-1 и DIN VDE 0282, часть 10
- Без кремния, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочного покрытия
- Без галогенов в соотв. с IEC 60754-2
- Огнестойкость в соотв. с IEC 60332-1-2
- Сертификат: cULus
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP67
- Длина кабеля: 20 м


Тип	RSSD-RSSX-4414-20M
ID №	100031289

Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, D-кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PA, UL 94, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, GD-Zn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии


Разъем В	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка
Кол-во контактов	8 pins
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий, серый
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии

Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 4414
Диаметр кабеля	Ø 4.8мм ±0.30
Длина кабеля	20 м м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.15 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.102мм
Цвета проводов	WHOG, WHBU, BU, OG

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	42BB
Напряжение пробоя	700 В
Ток	3AA
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1MHZ)
номинальная электрическая емкость	51 pF/m



схема



Кабель Industrial Ethernet

Соединительный кабель

RSSD-RSSX-4414-20M

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 15 x Ø
Связанные циклы	≥ 5 миллион
Скручивающая нагрузка	±30°/м
Циклы кручения	≤ 100 000 Циклы
в состоянии покоя	-40°C...+80°C
в движении.....	-25°C...+80°C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Без соединений кремния	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к сварочным брызгам	да
Устойчивость к химикатам	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да

Кабель Industrial Ethernet
Соединительный кабель
RSSD-RSSX-4414-20M

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Комплект ключей с ограничением по крутящему моменту; рукоятка с регулируемым моментом от 0,4 до 1,0 Нм; комплект ключей с ограничением по крутящему моменту, вилочный ключ на M8 (SW9), вилочный ключ на M12 (SW13), вилочный ключ на M12 (SW14)	