



LTX800M-F10-LI0-X3-H1151

Устойчивые к давлению датчики линейного перемещения – Аналоговый



Технические характеристики


Тип	LTX800M-F10-LI0-X3-H1151
ID №	1540297
Комментарий к изделию	Обратите внимание на конструкцию корпуса на стр. 2
Принцип измерения	Магнитострикционный
Основные данные	
Диапазон измерения	800 мм
Разрешение	16бит
"Теневая" зона a	50.8 мм
"Теневая" зона b	63.5 мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 0.01 % полн. шкалы
Отклонение от линейности	≤ 0.01 % всей шкалы
Гистерезис	≤ 0.025 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	7...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Защита от обрыва / обратной полярности	да (напряжение питания)
Выходная функция	5-контакт., Аналоговый выход, Дифференциальное или общее заземление (см. Руководство)
Токовый выход	4...20 мА
Сопротивление нагрузки токового выхода	≤ 0.5 кОм
Потребление тока	< 60 мА при 24 В =



Свойства

- Для гидравлических цилиндров
- Датчик устойчив к давлению до 340 бар (постоянно), 680 бар (краткосрочно)
- Ударостойкость до 100g
- Индикация статуса: 3 светодиода
- 16-битовое разрешение
- Программируемый измерительный диапазон
- Рабочая температура стержня от -40 до +105 °C
- Рабочая температура электроники от -40 до +85 °C
- Степень защиты: IP68
- 7...30 В DC напряжение питания
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Разъем M12 × 1

Схема подключения




Принцип действия

LTX является магнитострикционным датчиком, оптимизированным для точного контроля положения в гидравлических цилиндрах. С помощью дополнительных

Технические характеристики


Механические характеристики	
Конструкция	Шток
Размеры	995.6 мм
Материал корпуса	Металл,AL
Материал активной поверхности	нержавеющая сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Вибростойкость	30 Гц (1 мм)
Ударопрочность	100 г (11 мс)
Степень защиты	IP68
Индикатор диапазона измерений	Мультифункциональный светодиод

поплавок датчики положения с активирующим магнитом также позволяют реализовать функцию контроля уровня заполнения.
Датчик абсолютных значений очень прочный и точный, он также сохраняет информацию о положении в случае сбоя питания, поэтому дополнительное обнуление не требуется. Датчики работают по принципу бесконтактного функционирования и потому не подвергаются износу и не требуют технического обслуживания.



Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание



Дизайн с плоской лицевой поверхностью
Данный датчик имеет плоскую лицевую поверхность (см. рисунок).
Для крепления датчика крышка пневмоцилиндра должна иметь резьбовое отверстие M18 × 1,5, соответствующее стандарту ISO 6149-1. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Аксессуары

CM-R10

6900416

Technical drawing of the CM-R10 standard positioning element. It shows a ring with an outer diameter of 25.4, an inner diameter of 13.5, and a thickness of 7.9.


Стандартный элемент позиционирования, подходит для монтажа в гидравлических цилиндрах

STM-AL-R10


6900409

Technical drawing of the STM-AL-R10 standard positioning element with 4 holes. It shows a ring with an outer diameter of 32.8, an inner diameter of 23.8, a thickness of 7.9, and a central hole diameter of 4.7. The distance between the centers of the four holes is 16.8.


Стандартный позиционирующий элемент с 4 отверстиями, материал: Алюминий

LSPM-AL-R10
6900414



Кольцевой позиционирующий элемент с прорезью, можно использовать для наружного монтажа с монтажным кронштейном RB-R10, материал: Алюминий

EF-R10
6900417



Позиционирующий элемент поплавкового типа, удельный вес 0,62 кг/м³, подходит для наружного монтажа для мониторинга уровня, материал: Нержавеющая сталь

STS-R10
6900411



Стандартная проставка из неферритового материала для отделения позиционирующего элемента от основания штока гидравлического поршня

MB-R10
6900419


Монтажный кронштейн для головки датчика и стержня, для наружного монтажа

RB-R10
6900420


Монтажный кронштейн для стержня, для наружного монтажа

MMB-R10
6900004


Монтажный кронштейн для позиционирующего элемента, для наружного монтажа

RP-Q21
6900005

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

Обучающий адаптер для регулирования измерительного диапазона