


DW500-70-PA-H1441
Тросиковые



Технические характеристики

Тип	DW500-70-PA-H1441
ID №	1544536
Основные данные	
Диапазон измерения	500 мм
Отклонение от линейности	≤ 0.1 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	0...30 В =
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Выходная функция	4-контакт., Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Тросиковый
Материал корпуса	Анодированный алюминий, титан
мин. сила удлинения	3.4 Н
макс. сила удлинения	4 Н
макс. скорость удлинения	8 м/с
Макс. ускорение тяги	200 м/с²
материал проводника	Нерж. сталь
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-20...+85 °C
Степень защиты	IP65

Сигнал	+U _B	Slider	Земля	-	-	-	-	-	-
Конфигурация ПИН-контактов		2	3	4	-	-	-	-	-

Свойства

- Диапазон измерения до 500 мм
- разъем M12
- Степень защиты: IP65 (энкодер)
- Потенциометрический выход 1 кОм
- Напряжение питания макс. 30 В =

Схема подключения

1	U _B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

Аксессуары

RDR-1

1544753

Ролик для тросикового энкодера

