


BI1-EG04-AP6X
Индуктивный датчик




Технические характеристики

Тип	BI1-EG04-AP6X
ID №	1619327
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	1 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 × S _n) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0,5; Cu=0,45; нерж. сталь = 0,8; Ms = 0,6
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ±10 %
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 20 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода	10 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I _o	≤ 2 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	3 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M4 × 0,5
Размеры	22 мм

Свойства

- Цилиндр с резьбой, M4 × 0,5
- Нержавеющая сталь, 1.4305
- 3-х проводной DC, 10...30 В DC
- НО контакт, PNP выход
- Кабельное соединение

Схема подключения



Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Для этого используется высокочастотное электромагнитное AC поле взаимодействующее с мишенью. Индуктивные датчики генерируют данное поле с помощью RLC цепи с ферритовой катушкой.

Технические характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4427 SO
Материал активной поверхности	пластмасса, Полиэстер
Макс. момент затяжки корпусной гайки	0.8 Нм
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 2.6 мм, LiFY-11Y, ПУР, 2 м
Поперечное сечение проводника	3x0.055 мм ²
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый, Мигает в пределах диапазона (> 0,8 Sn)

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание

Расстояние D	2 x B	
Расстояние W	3 x Sn	
Расстояние T	3 x B	
Расстояние S	1.5 x B	
Расстояние G	9 x Sn	
Диаметр активной области B		Ø 4 мм

Датчик может быть установлен заподлицо в неферромагнитный материал.
При установке в ферромагнитный материал должна быть соблюдена дистанция X.
Дистанция X: 1.0 м