


Стеклянное оптоволокно Разветвленное оптоволокно BT23SM8



- Рабочий режим: Диффузионный / Ретрорефлективный
- Оболочка из нержавеющей стали, гибкая
- Рабочая температура для оболочки оптоволоконного соединителя: -140...+249 °C
- Наконечник для пробы, резьбовой M8 x 1,25
- Диаметр пучка оптоволокон: 3.2 мм
- Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Функция	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	-140...+249 °C
Размеры	914 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP67