


TL50BLR1R1Y1Q


Светодиодный индикатор – сигнальная колонна



Свойства

- Черный пластиковый корпус
- Степень защиты IP67
- Иммуниет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- "Папа", M12x1
- Цвета: Красный проблесковый (цвет 1) / красный проблесковый (цвет 2) / желтый проблесковый (цвет 3)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	TL50BLR1R1Y1Q
ID №	3029418
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	Красный, проблесковый Красный, проблесковый Желтый, проблесковый
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Поворотный, 24 лм
Функции цвета 2	Красный, Поворотный, 24 лм
Функции цвета 3	Желтый, Поворотный, 15 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 125 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 100 мА
Макс. потребление тока на цвет	125 мА
Тип входа	Bipolar (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL50BL
Размеры	Ø 50 x 125.2 x 125.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Cat6 _A , Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ

Принцип действия

Многофункциональный башенный индикатор TL50 в прочном корпусе доступен в разных вариантах и легко устанавливается. В каждом башенном индикаторе можно сочетать до четырех разных светодиодных ламп и при необходимости звуковую сигнализацию. Можно выбрать три режима индикации (постоянный, мигающий или проблесковый). Режим индикации отображается в наименовании индикатора сразу после обозначения цвета (в случае если цифра отсутствует — постоянный; 1 — проблесковый; 2 — мигающий). Хорошая визуальная индикация состояния оборудования внутри и вне помещений. На принципиальной электрической схеме показано назначение выводов для PNP. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Пример: Индикатор TL50GYRQ имеет следующие цвета в порядке снизу вверх: зеленый, желтый и красный.

Технические характеристики

Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

<p>SMB30A</p>	<p>3032723</p> <p>Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p>	<p>SMB30FA</p>	<p>3074005</p> <p>Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401</p>
<p>SMB30SC</p>	<p>3052521</p> <p>Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный</p>		

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	<p>RKC4.5T-2/TEL</p>	<p>6625016</p> <p>Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p>	
	<p>WKC4.5T-2/TEL</p>	<p>6625028</p> <p>Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p>	