


# NI4-DS20-2AP6X2-H1141

## Индуктивный датчик – Сдвоенный датчик для приводов вращения




### Технические характеристики

Тип	NI4-DS20-2AP6X2-H1141
ID №	1650020
<b>Основные данные</b>	
Номинальная дистанция срабатывания	4 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, Допускается монтаж на металлической поверхности со стороны, где отсутствует печать (сзади)
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ±10 %
Гистерезис	3...15 %
<b>Электрические параметры</b>	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I <sub>o</sub>	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	Полный
Выходная функция	4-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	0.05 кГц

### Свойства


- прямоугольный, тип корпуса DS20
- пластмасса, PBT-GF30-VO
- 2 переключающих выхода для мониторинга положения приводов вращения
- Монтаж на любой стандартный привод
- 2 x нормально открытый, rpr-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

### Схема подключения



### Принцип действия

Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Сдвоенные датчики разработаны специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модулярной системы корпусов.



## Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	сдвоенный датчик для позиционеров клапанов, DS20
Размеры	42 x 45 x 20 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0
Материал активной поверхности	пластмасса, PBT-GF30-V0
Макс. момент затяжки корпусной гайки	3 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый / желтый

## Аксессуары

<b>BTS-DS20-TP1</b> 	<b>6900155</b> Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм; высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм	<b>BTS-DS20-TK1</b> 	<b>6900156</b> Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм (130 × 30 мм); высота соединительного вала (удлинитель вала): 30 мм / Ø: макс. 30 мм
<b>BTS-DS20-KEY</b> 	<b>6900136</b> Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; настройка точки переключения; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм (130 × 30 мм); высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 22 мм		

## Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>