



NI2-Q9.5-AP6-0.2-FS4.4X3/S304

Индуктивный датчик – Комплект мониторинга для сварочных клещей



Технические характеристики


Тип	NI2-Q9.5-AP6-0.2-FS4.4X3/S304
ID №	1650062
Special version	S304 соответствует: 2 x Ni./Bi....-AP(N)6/S34. Функция для DeviceNet. определенная длина на разъеме FS4.4/FS4.4K или FSF5.5/FSF5.5K (с соединением PE) или FS4.4X3. Пример для заказа: Ni2-Q6.5-AP6-0.1-FSF4.4X3/S304

Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	2 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 × Sn) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ±10 %
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода	20 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I _o	≤ 1.8 В

Свойства

- Q9.5 блок питания с двумя подключаемыми датчиками и светодиодами
- Перемещаемый блок 0°...90°, с поперечным сверлением для прокладки гибкого кабеля
- Пластмасса, PP GR20
- Устойчивость к магнитным полям (зона сварки), поле постоянного и переменного тока до 100 мТ
- 2 x нормально открытый, rnp-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

Схема подключения



Принцип действия

TURCK предлагает специальный набор для сварочных клещей, состоящий из двух миниатюрных датчиков, как наиболее подходящее решение для распознавания положения "открыто/закрыто". Ассортимент данной линии продукции гарантирует почти неограниченные возможности комбинаций,

Технические характеристики

Защита от обрыва / обратной полярности	Полный
Выходная функция	4-проводн., НО контакт, PNP
Минимальный рабочий ток	≥ 1 мА
Частота переключения	0.03 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Комплект мониторинга для разветвителей, Q9,5
Размеры	47 x 18 x 18 мм
Материал корпуса	Металл,PBT-GF20-V0
Материал активной поверхности	пластмасса, PP GR-15
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Качество кабеля	Ø 2 мм, Серый, Lif9Y-11Y, ПУР, 0.2 м
Поперечное сечение проводника	3x0.08 мм ²
Многожильный провод	40x0.05 мм ²
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый / красный

включая 4 различных силовых блока и более 40 видов различных модульных датчиков.

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание



Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1,5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn
Ширина активной области B	6.5 мм

тип кабеля 451

- высоко гибкий с кабельной оболочкой TPUS

отслеживание маршрутов

безгалогенный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com