


Пластмассовое оптоволокно
Одинарное волокно
PIT46UNT1



- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- "папа", съемный
- Наконечник для пробы, резьбовой M2,5 x 0,45, стоек к высоким температурам до 125 °C
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм
- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Функция	
Температура окружающей среды	оппозитный датчик (излучатель/приемник) -30...+125 °C
Конструкция	
Размеры	Круговой 1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный