


# Пластмассовое оптоволоконно Одинарное волокно PIAT16U



- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- угловой
- резьбовой наконечник M3 x 0.5
- Диаметр жилы оптоволокну 0.25 мм
- Оптоволокну, общая длина: ± 1829 мм

## Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокну является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокну используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокну для диффузионного.

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Функция</b>               | оппозитный датчик (излучатель/приемник) |
| Температура окружающей среды | -30...+70 °C                            |
| <b>Конструкция</b>           | Круговой                                |
| Размеры                      | 1828 мм                                 |
| Материал корпуса             | Пластмасса, PE, Черный                  |