


SLE30B6V W/30'

Фотоэлектрический датчик – П-образный ретро-рефлективный датчик




Технические характеристики

Тип	SLE30B6V W/30'
ID №	3056536
Оптические данные	
Функция	П-образный ретро-рефлективный датчик
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Ширина слота	30 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 45 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	1 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Щелевой датчик, SL30
Размеры	72 x 18.8 x 52 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Черный
Линза	пластмасса, Акрил
Электрическое подключение	Кабель, 9 м, ПВХ
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Степень защиты	IP67

Свойства

- Кабель, ПВХ, 9 м, 5-проводной
- Степень защиты IP67
- Ширина щели 30 мм
- Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

Схема подключения



Технические характеристики

Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	светодиод, красный
Авария	светодиод желтый блики
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMBSL	3058335
Кронштейн, для LS10 и LS30, монтаж на стену, 304 нерж. сталь, винты в комплекте	