


WL50SWL11 W/30

подсветка рабочего места – Точечная подсветка




Технические характеристики

Тип	WL50SWL11 W/30
ID №	3056808
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...+8300 K
Световой поток люмен	285 lm
Aperture angle degree	11 °
Ширина пучка	11°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 285 лм
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 400 мА
входная мощность	1.7 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, WL50S
Размеры	Ø 50 x 51 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 9 м, ПВХ
Количество проводников	2

Свойства

- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP69K
- Металлический корпус
- Цвет: белый
- Кабель, 9 м

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Версии IP69K могут применяться там где требуется яркая подсветка. Электрическое подключение возможно через разъем M12x1 или кабелем напрямую в клеммник существующей инсталляции. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4.

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE