


LE250D W/30


Фотоэлектрический датчик – лазерный измеритель



Свойства

- 2-строчный 8-сегментный дисплей
- Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
- Диапазон: 100...400 мм
- Лазер класса 2, красный, 650 нм, по IEC 60825-1:2007
- Разрешение на расстоянии 100-250 мм: < 0,02 мм
- Разрешение на расстоянии 250-400 мм: < 0,2 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- Два коммутационных выхода, PNP/NPN, настраиваемые

Схема подключения



Принцип действия

Лазерные датчики расстояния серии LE250 измеряют расстояние до объекта в пределах 400 мм. Устройства оборудованы кнопками на корпусе. Встроенный дисплей служит для отображения измеренного расстояния и навигации по меню настроек. Дискретный и аналоговый выхода программируются в зависимости от типа, аналоговый выход может быть настроен как по току, так и по напряжению. Для удобства монтажа встроенный соединитель поворачивается на 90°. Светодиод передачи может быть выключен через меню или с помощью серого провода (PIN 5). Один и тот же провод может быть использован для управления двумя устройствами в режиме синхронизации, который предотвращает взаимное влияние. Погрешность при измерении составляет 0,02 мм на расстоянии 250 мм и 0,2 мм на расстоянии в 400 мм


Технические характеристики

Тип	LE250D W/30
ID №	3094203
Оптические данные	
Функция	Датчик приближения
Рабочий режим	Триангуляция
Тип источника света	красн.
Длина волны	650 нм
Класс лазера	▲ 2
Оптическое разрешение	0.2 мм
Повторяемость	0.1 мм
Диапазон	100...400 мм
Устойчивость к внешней освещенности	10000 лк
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 70 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	PNP/NPN
Выход 2	пороговый выход
Частота переключения	≤ 250 Гц
Задержка готовности	≤ 2 с
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 2 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, LE250
Размеры	56 x 26 x 60 мм

Технические характеристики

Материал корпуса	Металл,Цинковый сплав, литье под давлением,Черный
Линза	пластмасса, Поликарбонат
Электрическое подключение	Кабель, 9 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Температура хранения	-30...+65 °C
Относительная влажность	90 %
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	сохранить/отложить
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus


Запас по работоспособности



Аксессуары

SMBLEL


3086754



Кронштейн монтажный,
прямоугольный, нерж. сталь, для
бокового монтажа датчиков серии
LE250/550

SMBLEFA


3088226



Кронштейн монтажный,
поворотный, нерж. сталь, для
датчиков серии LE250/550

SMBLEU

3086755



Защитный корпус, нерж. сталь, для датчиков серии LE250/550