PBT26UM6M.1
Пластмассовое оптоволокно – Разветвленное оптоволокно



Свойства

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30…+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для датчика: Резьба
- Диаметр жилы оптоволокна 0.5 мм
- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Технические характеристики

Тип	PBT26UM6M.1
ID №	3065942
Оптические данные	
Функция	диффузионный датчик
Тип светопроводника	Пластмасса
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой
Размеры	1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PE,Черный
Материал оболочки	Полиэтилен
Материал оболочки	пластиковый, PE
диаметр провода	0.5 мм
Материал наконечника оптоволоконного соединителя	Никелированная латунь
Связанные циклы	10000
Радиус загиба	Ø 10 мм
Температура окружающей среды	-30…+70 °C
Макс. температура для наконечника	70 °C
Степень защиты	IP67

PBT26UM6M.1 | 20-01-2022 17-22 | Технические изменения сохранены